



Bügelmessschraube mit Tellermessflächen und nichtdrehender Spindel, Messbereich: 50-75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel. Ausführung mit nichtdrehender Spindel.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Parallelität der Messflächen	5 µm
Messteller-Ø	19,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Kalibrierung	B2
Kalibrierung	B2
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Spindelsteigung	0,5 mm

Messbereich	50 - 75 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
-------------------------------	-----------