

Garant**Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218110 15
GTIN	4062406245214
Artikelklasse	21R

Beschreibung**Verwendung:**

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Gesamtlänge L _{ges}	20,2 mm
Wirk-Ø D	14,75 mm
Plattengröße	11
Auskraglänge L ₁	15 mm
Wendeplattenschraube	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Aufnahmegewinde	M6
Bund-Ø D ₁	10,6 mm
L ₂	5,2 mm
Anzahl Spannuten	1

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX8	659922 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200