

**Garant****Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 23mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218110 23
GTIN	4062406245238
Artikelklasse	21R

**Beschreibung****Verwendung:**

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

**Technische Beschreibung**

Ausraglänge $L_1$	14 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge $L_{ges}$	19,2 mm
Wirk-Ø D	23,3 mm
Plattengröße	11
Aufnahmegewinde	M10
Wendeplattenschraube	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Bund-Ø $D_1$	18 mm
$L_2$	5,2 mm
Anzahl Spannuten	2

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

## Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX8	659922 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200