

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde HSS Breite $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	63 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Ø D ₂	29 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1113
Aufnahmegewinde M	M16
maximale Einschnitttiefe a _{e max}	15,75 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 2,2 mm	40 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 1,5 mm	33,4 mm
Breite a _p	1,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser