

**Garant****Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 21mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218110 21     |
| GTIN          | 4062406245221 |
| Artikelklasse | 21R           |

**Beschreibung****Verwendung:**

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

**Technische Beschreibung**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ausraglänge $L_1$     | 14 mm                   |
| Wirk-Ø D              | 20,75 mm                |
| Gesamtlänge $L_{ges}$ | 19,2 mm                 |
| Anzahl Schneiden Z    | 2                       |
| Plattengröße          | 11                      |
| Wendeplattenschraube  | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) |
| Aufnahmegewinde       | M8                      |
| Bund-Ø $D_1$          | 14,1 mm                 |
| $L_2$                 | 5,2 mm                  |
| Anzahl Spannuten      | 2                       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch        |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch   |
| Schneidrichtung            | links und rechts |
| Schaftausführung           | mit Gewinde      |
| Innenkühlung               | ja               |
| Produktart                 | Gewindefräser    |

---

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| 6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX8  | 659922 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200<br>cN·m | 659957 200 |