

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde Stahl Breite $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl
Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	12,75 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	32 mm

Aufnahmegewinde M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Ø D ₂	25 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 1,5 mm	31,4 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Breite a _p	1,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser