

**Garant**
**VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	202979 8
GTIN	4062406245184
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Deutliche Schnittkraftreduzierung** durch 45°-Spirale.

**Verwendung:**

Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

**Hinweis:**

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf  $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$  zu reduzieren.

**Technische Beschreibung**

Freistellungs-Ø $D_1$	7,4 mm
Auskräglänge $L_1$ inkl. Freistellung	25 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel	45 Grad
Schneiden-Ø $D_c$	8 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 60 HRC	0,025 mm
Schneidenlänge $L_c$	21 mm
Toleranz Nenn-Ø	f8
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC	0,02 mm
Gesamtlänge $L$	63 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Zähnezahl Z	4
Eckenverrundung r <sub>v</sub>	0,2 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,15×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	rot
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	30 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	25 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	20 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		

trocken	geeignet
Luft	geeignet