

**Garant****Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde Stahl Breite  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl  
Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218418 50/4   |
| GTIN          | 4062406239435 |
| Artikelklasse | 21P           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.  
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

**Technische Beschreibung**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| $\varnothing D_1$ h6        | 12,5 mm   |
| passende Wendeschneidplatte | XC.. 1119 |

|  |                |
|--|----------------|
| Schneiden-Ø $D_c$                      | 50 mm          |
| Aufnahmegewinde M                      | M12            |
| Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 1,5 mm | 31,4 mm        |
| Ø $D_2$                                | 25 mm          |
| Anzahl Schneiden Z                     | 4              |
| maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$  | 12,75 mm       |
| Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm | 32 mm          |
| Breite $a_p$                           | 2,2 mm         |
| Schaftausführung                       | mit Gewinde    |
| Schneidstoff                           | Stahl          |
| Innenkühlung                           | nein           |
| Produktart                             | Scheibenfräser |