

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 HB730-1 Sorte: HB730-1  
Spanbrecher: XUM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 25 - 175 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 175 m/min
Sorte	HB730-1
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,15 - 0,25 mm/U
Beschichtung	Nano-PVD

Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Spanbrecher	XUM
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen