


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Artikelklasse	21G

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Sorte	HB730-1
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Beschichtung	Nano-PVD
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	XUM
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen