

Garant**Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI, Schaft-ØD1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319793 30
GTIN	4062406239848
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

VDI-Schaft.

Robuster Halter, alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Längenausgleich auf Zug und Druck zur Herstellung von lehrenhaltigen Außengewinden. Aufnahme von Standard DIN-Schneideisen (runde Ausführung).

Vorteil:

- **Kostenreduzierung durch das modulare System.**
- **Alle Wechseleinsätze passen in den Grundhalter.**
- **Zentrale Kühlmittelzufuhr.**
- **Präzise auch bei langen Gewinden.**
- **Hohe Gewindequalität.**

Verwendung:

Anbringen von Außengewinden mittels Scheideisen. Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Sonderzubehör:

Schneideisen-Adapter Nr. 319795.

Technische Beschreibung

Längenausgleich Zug	12 mm
Länge L	71 mm
Längenausgleich Druck	4 mm

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
VDI-Größe	30
Ø D ₂	70 mm
Ø D ₁	30 mm
Produktart	Schneideisen-Halter

Zubehör

Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M10	319795 M10
Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M12-M14	319795 M12-M14
Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M3-M6	319795 M3-M6
Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M7-M9	319795 M7-M9