

Garant**Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich zylindrisch, Schaft-ØD1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319790 25
GTIN	4062406239831
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Zylindrischer Schaft.

Robuster Halter, alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Längenausgleich auf Zug und Druck zur Herstellung von lehrenhaltigen Außengewinden. Aufnahme von Standard DIN-Schneideisen (runde Ausführung).

Vorteil:

- **Kostenreduzierung durch das modulare System.**
- **Alle Wechseleinsätze passen in den Grundhalter.**
- **Präzise auch bei langen Gewinden.**
- **Hohe Gewindequalität.**

Verwendung:

Anbringen von Außengewinden mittels Scheideisen. Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Sonderzubehör:

Schneideisen-Adapter Nr. 319795.

Technische Beschreibung

Länge L	47,2 mm
Längenausgleich Druck	4 mm

Längenausgleich Zug	12 mm
Ø D ₂	71 mm
Ø D ₁	25 mm
Produktart	Schneideisen-Halter

Zubehör

Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M7-M9	319795 M7-M9
Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M3-M6	319795 M3-M6
Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M10	319795 M10
Schneideisen-AdapterWechseleinsatz für Gewinde M12-M14	319795 M12-M14