


Garant**Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	305550 20
GTIN	4062406250454
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Integrierte Längeneinstellschraube.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

Vorteil:

Schnelle und einfache Sicherung gegen Herausziehen des Fräasers über die HB (Weldon)-Fläche. Formschlüssige Verbindung zwischen Fräser und Aufnahme. Kompakte, schwingungsoptimierte Kontur.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Fläche. Bestens geeignet für schwere Zerspanung (HPC, TPC).

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	86 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm

Spannzangenaußen-Ø D	50 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	45/50
Spannkraft bis	900 Nm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/305550-20>