

Garant**Flächenspannfutter mit Hartmetall-Buchse inkl. Kühlkanalbohrungen, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 20 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304406 20 |
| GTIN | 4062406241476 |
| Artikelklasse | 31P |

Beschreibung**Ausführung:**

Weldon-Aufnahme mit in der Spannbohrung eingesetzter Präzisions-Hartmetallbuchse. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen und Balluffchip-Bohrung.

Vorteil:

- **Gesteigerte Stabilität des Spannfutters – Kein Verschleiß der Spannbohrung.**
- **Wiederholgenaue Rundlaufgenauigkeit.**
- **Ruhige, homogene Zerspanungsgeräusche.**
- **Längere Werkzeug-Standzeiten.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Auskraglänge A-Maß: 100 mm

Außen-Ø D: 52 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 20

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 52 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 kurz |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Kühlkanalbohrung | verschleißbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--------------------------------|------------|
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100 | 309880 100 |
|--------------------------------|------------|