

**Garant****Magnetgreifer, Ø D: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	358711 160
GTIN	4062406241797
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Optimierter und sicherer Arbeitsablauf.**
- **Kollisionsschutz beim Anfahren durch Druckfedersicherheitsweg von 10mm.**
- **Durch Austausch der Wechselplatten sind individuelle Werkstückgeometrien automatisiert abtrenn-, transportier- und ablegbar.**
- **Maschinenlaufzeiten ohne längere Unterbrechungen.**
- **Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Auslastung.**
- **Deutlich weniger Kontaminierung durch Ölnebel.**
- **Ermöglicht mannlosen Betrieb.**
- **Reduziert die Verletzungsgefahr.**
- **Einsetzbar in allen gängigen Weldon-Aufnahmen.**

**Verwendung:**

Werkzeug zum Abheben und Lösen von ferromagnetischen Werkstücken. Aktivierung des Magneten mittels Kühlmittel (IKZ) oder Druckluft. Formschlüssiger Transport des bearbeiteten Werkstückes über die Gegenkontur der Wechselplatte zum gewünschten Ablageort innerhalb des Maschinenraums.

**Lieferumfang:**

Inklusive einer Wechselplatte 358716 mit Höhe 20 mm. Inklusive Feder und Spannschraube für Weldonfutter.

## Technische Beschreibung

Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D	160 mm
Höhe H <sub>3</sub>	12 mm
Höhe H <sub>1</sub>	108,5 mm
Höhe H <sub>2</sub>	58,5 mm
Magnet-Ø	16 mm
Magnet-Haltekraft	15 kg
Betriebsart	Kühlschmiermittel
minimaler Betriebsdruck	30 bar
maximaler Betriebsdruck	50 bar
Produktart	Magnetgreifer

## Zubehör

Wechselplatte für Magnetgreifer, PA Ø / Höhe 160/20 mm	358716 160/20
Wechselplatte für Magnetgreifer, PA Ø / Höhe 160/40 mm	358716 160/40
Wechselplatte für Magnetgreifer, Aluminium Ø / Höhe 160/40 mm	358717 160/40
Wechselplatte für Magnetgreifer, Aluminium Ø / Höhe 160/20 mm	358717 160/20