

Garant
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 200, Dorn-Ø d1: 32 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301075 32
GTIN	4062406242121
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Ab Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Mit 4 Kühlkanalbohrungen.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Außen-Ø D: 78 mm

Fräsdornlänge L₄: 24 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 32

passender Spezialschlüssel Nr. 309840: 32

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	78 mm
-----------	-------

Fräsdornlänge L ₄	24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Aufnahme	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme