

**Feinkrepp-Klebeband Set natur, Breite×Länge (mm×m): 24X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083769 24X50
GTIN	4062406242244
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.

Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdeckerarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Klebmasse: Naturkautschuk

Stärke: 0,14 mm

Anzahl Klebebänder: 9

Technische Beschreibung

temperaturbeständig bis	60 °C
Farbe	natur
Trägermaterial	Flachkrepp
Anwendung	Bündeln

Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abkleben
Zugfestigkeit	3 N/mm
Klebmasse	Naturkautschuk
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Länge	50 m
Dehnungsfähigkeit	10 %
Stärke	0,14 mm
Klebkraft auf Stahl	0,32 N/mm
Klebebandart	einseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Liner vorhanden	nein
Breite	24 mm
Lagertemperatur	20 °C
Anzahl Klebebänder	9
Produktart	Klebeband