

Garant

Schrumpffutter schlank, mit Kühlkanalbohrung, SK 50 A = 120, Spann-Ø D1: 12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	302343 12
GTIN	4062406243708
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr.6!**
- **Extra schlanke Bauform (reduzierte Störkontur).**
- **Mit Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

- **Bearbeitungen im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.

Zerspanungsstrategie: HSC

Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar

Spann-Ø D₁: 12 mm

Außen-Ø D: 33,9 mm

Ø D₂: 18 mm

Technische Beschreibung

Ø D ₂	18 mm
Außen-Ø D	33,9 mm
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Aufnahme	SK 50 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter