

Garant

Schrumpffutter schlank, mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 160, Spann-Ø D1: 6mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302336 6 |
| GTIN | 4062406243630 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**
- **Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr.6!**
- **Extra schlanke Bauform (reduzierte Störkontur).**
- **Mit Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

- **Bearbeitungen im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 160 mm |
| Außen-Ø D | 30,9 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 6 mm |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar |
| Aufnahme | SK 40 A = 160 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |