



## Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, Ø DC: 40mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235000 40
GTIN	4062406253028
Artikelklasse	22L

### Beschreibung

#### Ausführung:

HOLEX Pro Drill Wendepplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.

Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,25 mm

#### Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 235030 – 235082.

Es werden sowohl SOMT-Wendepplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendepplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

#### Lieferumfang:

Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	232980 6 (TX15;3Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Serie	Pro Drill
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT13M510 / XOMT13M506
Nutzlänge L <sub>1</sub>	84 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	70 mm
Nenn-Ø D	40

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gesamtlänge L	186 mm
Maximale Verstellgrenze V <sub>max</sub>	0,35 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	116 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX15	659922 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500