

Garant**ER-Hydrospannzange mit Überwurfmutter ER25, Ød: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319742 16
GTIN	4062406244040
Artikelklasse	31W

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.

Für angetriebene Werkzeuge mit Außengewinde.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø d ₂	46 mm
Gewinde M	M32×1,5
Ø d	16 mm
Länge L	49 mm

Produktart

Spannzange