

Garant**ER-Hydrospannzange mit Überwurfmutter ER32, Ød: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319743 20
GTIN	4062406244064
Artikelklasse	31W

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.

Für angetriebene Werkzeuge mit Außengewinde.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø d	20 mm
Gewinde M	M40×1,5
Ø d ₂	50 mm
Länge L	58,3 mm

Produktart

Spannzange