

**Garant****Unterstellbock magnetisch, Typ: 15****Bestelldaten**

Bestellnummer	366745 15
GTIN	4062406244828
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatz als zusätzlicher Auflagepunkt, um Vibrationen am Werkstück zu vermeiden.
- Ideal in Kombination mit Schraubstöcken.
- Exakte und einfache Positionierung bei vertikaler und horizontaler Aufspannung.
- Mit Rändelfläche zur händischen Höhenverstellung und Schlüsselweite zur stärkeren Anlage.
- Mit Verliersicherung des gefederten Auflageelements.
- Punktuelle Auflage in beliebiger Position möglich.

**Verwendung:**

Zur Vermeidung von Vibrationen, besonders bei Aufspannung dünner Werkstücke.

**Werkstoff:**

Federstahl

**Passend für:**

Alle Schraubstöcke, durch Unterbau für alle Spannsituationen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Durchmesser	20 mm
-------------	-------

Werkstoff	Federstahl
Höhe H	27 - 40 mm
Schwingung	gedämpft
Produktart	Unterstellbock