

Garant**Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 42mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218110 42
GTIN	4062406245276
Artikelklasse	21R

Beschreibung**Verwendung:**

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

Technische Beschreibung

Ausraglänge L ₁	25 mm
Wirk-Ø D	42 mm
Plattengröße	16
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L _{ges}	32,95 mm
Wendeplattenschraube	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Aufnahmegewinde	M16
Bund-Ø D ₁	32 mm
L ₂	7,95 mm
Anzahl Spannuten	4

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX10	659922 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200