

**Garant**
**Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 26mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218110 26
GTIN	4062406245245
Artikelklasse	21R

**Beschreibung**
**Verwendung:**

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	25,2 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Wirk-Ø D	26,5 mm
Aufnahmegewinde	M12
Wendeplattenschraube	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Bund-Ø D <sub>1</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm
Anzahl Spannuten	3

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

---

## Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX8	659922 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200