

Garant**Gewindefräskopf, mit Gewinde, Ø D: 36mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218110 36
GTIN	4062406245269
Artikelklasse	21R

Beschreibung**Verwendung:**

- Für große und tiefe Gewinde.
- Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
- Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
- Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
- Geringer Schnittdruck.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	32,95 mm
Wirk-Ø D	36,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Auskraglänge L_1	25 mm
Plattengröße	16
Wendeplattenschraube	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Aufnahmegewinde	M16
Bund-Ø D_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Anzahl Spannuten	3

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

6 mm-Klingefür Torx® Torx®-Profil TX10	659922 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200