

Garant
VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202979 6
GTIN	4062406245177
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Deutliche Schnittkraftreduzierung durch 45°-Spirale.

Verwendung:

Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$ zu reduzieren.

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	4
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 60 HRC	0,02 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneidenlänge L_c	13 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	20 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Toleranz Nenn-Ø	f8
Gesamtlänge L	57 mm
Freistellungs-Ø D_1	5,5 mm

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC	0,015 mm
Eckenverrundung r_v	0,1 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,15 \times D$ bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,1 \times D$
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	rot
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	30 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	25 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	20 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		

trocken	geeignet
Luft	geeignet