

Garant**Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, SK 40, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300765 20
GTIN	4062406250423
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Integrierte Längeneinstellschraube.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

Vorteil:

Schnelle und einfache Sicherung gegen Herausziehen des Fräasers über die HB (Weldon)-Fläche. Formschlüssige Verbindung zwischen Fräser und Aufnahme. Kompakte, schwingungsoptimierte Kontur.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Fläche. Bestens geeignet für schwere Zerspanung (HPC, TPC).

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Hinweis:

Nuten in der Spannbohrung dienen nicht der Kühlmittelübergabe. Kühlmittelzufuhr nur direkt durch das Werkzeug möglich.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskräglänge A-Maß: 76 mm

Spannzangenaußen-Ø D: 50 mm

Spannkraft bis: 900 N·m

passender Hakenschlüssel Nr. 628400: 45/50

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	76 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	45/50
Spannkraft bis	900 N·m
Spannzangenaußen-Ø D	50 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 45/50 mm	628400 45/50
------------------------------------------------------	--------------