



Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415120 300
GTIN	4062406253776
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 300 mm
Schnabellänge	90 mm
Verpackung	stabile Box
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Teilung	1/128 Zoll
Teilung	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messspitzen	ja
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300