

Garant GRIDLINE

Eck-Modul mit Bambus-Platte, Arbeitsplatte Länge: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920116 1000
GTIN	4062406254988
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Eck-Arbeitsplatz für Workstation. Einfache Ausführung mit Auflegewinkeln aus Stahlblech, höhenverstellbarem Stützfuß, Tragfähigkeit **150 kg**. Manuelle Höhenverstellung möglich.

Passend für:

Workstation mLevel.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), **Seiten- und Rückwände** lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Auslaufend auf Plattentiefe	800 mm
Gewicht	32 kg
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	700 - 1000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	1000 mm
Serie	Workstation

Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Breite	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Tiefe	800 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz	700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	150 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	50 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Eck-Arbeitsplatz

Zubehör

Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
----------------------------------	----------