

**Garant**

**Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung, SK 40 A = 160,  
Spannbereich: 2-6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Außen- und Innenkegel geschliffen.
- Schäfte hartüberdreht.
- Mit Balluffchip-Bohrung.
- Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

**Vorteil:**

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806,

AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,

**GARANT Spannzangen Nr. 309563,**

**ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 – 309573.**

Zerspanungsstrategie: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Außen-Ø D: 27 mm

**Technische Beschreibung**

Spannbereich	2 - 6 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Außen-Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Aufnahme	SK 40 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter