




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 09T304 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT020
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304

Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Spanbrecher	PF
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen