




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120404 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT020
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm

Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen