




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120404 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PM
Schnitttiefe a_p : 0,8 - 5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HBT020
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen