




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120408 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PF
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PF
Sorte	HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen