

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VN.G 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7410-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251802 HB7410-1
GTIN	4062406251505
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160404 HB7410-1 Sorte: HB7410-1
Spanbrecher: TAM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	TAM
Hauptanwendung	Ti
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7410-1

Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNGG 160404
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen