




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120408 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PR

Schnitttiefe a_p : 1,8 - 6 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HBT020

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen