



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CNMG 160608 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HBT130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN
Spanbrecher	MM
Vorschub $f$	0,12 - 0,45 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen