

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VN.G 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7410-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7410-1
GTIN	4062406252410
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160408 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	Ti
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7410-1
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Spanbrecher	TAM
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen