



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 150608 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PF

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Spanbrecher	PF
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT020
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen