

HOLEX**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 150604 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MF

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mmVorschub f : 0,15 - 0,45 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MF
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen