

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SNMG 120404 HBT130 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HBT130 Spanbrecher: MF

Schnitttiefe a_p: 0,5 - 2 mm Vorschub f: 0,15 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	НМ
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Schnitttiefe a _p	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	MF
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Sorte	HBT130
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen