



## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Sorte	HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408

Spanbrecher	MM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen