



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251414 HBT130 |
| GTIN | 4062406256630 |
| Artikelklasse | 22D |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Hauptanwendung | M |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 220 m/min |
| Spanbrecher | MF |
| Sorte | HBT130 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Beschichtung | TiCN |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |
| Vorschub f | 0,15 - 0,45 mm/U |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schichten |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |