

HOLEX**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen