



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	MM
Sorte	HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen