



## Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

Bestellnummer	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

VNMG 160408 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT130

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MM
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen