




## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT020
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PF

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen