


**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Artikelklasse	22D

Beschreibung

WNMG 080404 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PF
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schneidstoff	HM

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Sorte	HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen