




## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

WNMG 080408 HBT020 Sorte: HBT020  
 Spanbrecher: PM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 280 m/min

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Spanbrecher	PM
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HBT020

Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,1 - 0,45 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen